

SPACE TOWER

Il mobile dispensa per
le esigenze più elevate

Informazioni per la progettazione



Più spazio in cucina

SPACE TOWER entusiasma grazie all'accesso facile, offre tantissimo spazio per le provviste e consente realizzazioni personalizzate per le esigenze dei clienti più diverse. In questo l'intelligente mobile dispensa supporta in modo ottimale le attività quotidiane in cucina.

Caratteristiche prodotto

- Mobile dispensa flessibile con cassettoni interni
- Nella parte superiore con ripiani e cassetti interni
- Comodo accesso da tre lati
- I cassettoni apribili singolarmente consentono una panoramica completa e un comodo prelievo dall'alto
- Anche i cassettoni più pesanti entusiasmano grazie alle forze di azionamento minime
- Le pareti laterali alte e lo schienale alto garantiscono un posto sicuro per la dispensa
- Le pratiche suddivisioni interne assicurano ordine e chiarezza
- Possibilità di realizzare le dimensioni del corpo mobile flessibili
- Elevato comfort di utilizzo grazie a BLUMOTION per una chiusura dolce e silenziosa
- Combinabile con SERVO-DRIVE
- Funzione TIP-ON per i frontali senza maniglia



Accesso versatile

Ciascun cassettone può essere aperto singolarmente ed è completamente visibile dall'alto. Il prelievo avviene comodamente da sopra, su tre lati.

Oggetti di qualsiasi tipo

Ciascun cassettone ha una portata complessiva di 70 kg e grazie ai sistemi di suddivisione interna può essere organizzato con ordine.

Grande versatilità

L'altezza, la larghezza e la profondità di SPACE TOWER sono flessibili. In questo modo può adattarsi facilmente alle vostre esigenze in fatto di spazio di stivaggio.

Per ottenere informazioni precise su accessori e posizioni di foratura utilizzate il configuratore prodotti online su:
www.blum.com/configurator

Progettazione

Posizionamento nel corpo mobile consigliato	Quota di foratura per frontale consigliata	Quota di foratura per frontale consigliata	Raccomandazione
			<p>In caso di mobili alti un ripiano ben visibile da davanti come piano superiore è molto pratico.</p> <p>Il cassetto interno semplifica l'accesso laterale. Realizzando uno schienale più alto del cassetto interno gli oggetti non possono cadere dietro.</p> <p>Un posizionamento verticale diverso dei cassettoni nel mobile assicura che anche gli oggetti alti possano avere spazio sufficiente verso l'alto.</p> <p>In combinazione con la cerniera CLIP top 155° senza protrusione dell'anta la larghezza del corpo mobile viene sfruttata in modo ottimale.</p> <p>Se la cerniera viene montata sopra il cassetto inferiore, questo può essere collocato completamente in basso. In questo modo anche l'ultimo centimetro viene trasformato in spazio utilizzabile.</p>

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile



Numero di cerniere

Numero di cerniere	Carico (kg)	Altezza del frontale (mm)
2	4-6 kg	0 - 750
3	6-12 kg	0 - 1500
4	12-17 kg	0 - 2100
5	17-22 kg	0 - 2500

Il numero di cerniere dipende dal peso e dall'altezza del frontale.

Per una buona stabilità si consiglia di scegliere la massima distanza possibile tra le cerniere.

Le indicazioni di carico e di altezza si riferiscono a larghezze dei frontali di 600 mm.

Progettazione

Posizionamento nel corpo mobile consigliato	Quota di foratura per frontale consigliata	Quota di foratura per frontale consigliata	Raccomandazione
			<p>In caso di mobili alti un ripiano ben visibile da davanti come piano superiore è molto pratico.</p> <p>Il cassetto interno semplifica l'accesso laterale. Realizzando uno schienale più alto del cassetto interno gli oggetti non possono cadere dietro.</p> <p>Un posizionamento verticale diverso dei cassettoni nel mobile assicura che anche gli oggetti alti possano avere spazio sufficiente verso l'alto.</p> <p>In combinazione con la cerniera CLIP top 155° senza protrusione dell'anta la larghezza del corpo mobile viene sfruttata in modo ottimale.</p> <p>Se la cerniera viene montata sopra il cassetto inferiore, questo può essere collocato completamente in basso. In questo modo anche l'ultimo centimetro viene trasformato in spazio utilizzabile.</p>

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile



Numero di cerniere

Numero di cerniere	Carico (kg)
2	4-6 kg
3	6-12 kg
4	12-17 kg
5	17-22 kg

Il numero di cerniere dipende dal peso e dall'altezza del frontale.

Per una buona stabilità si consiglia di scegliere la massima distanza possibile tra le cerniere.

Le indicazioni di carico e di altezza si riferiscono a larghezze dei frontali di 600 mm.

Progettazione

Posizionamento nel corpo mobile consigliato	Quota di foratura per frontale consigliata	Quota di foratura per frontale consigliata	Raccomandazione
			<p>In caso di mobili alti un ripiano ben visibile da davanti come piano superiore è molto pratico.</p> <p>Il cassetto interno semplifica l'accesso laterale. Realizzando uno schienale più alto del cassetto interno gli oggetti non possono cadere dietro.</p> <p>Un posizionamento verticale diverso dei cassettoni nel mobile assicura che anche gli oggetti alti possano avere spazio sufficiente verso l'alto.</p> <p>In combinazione con la cerniera CLIP top 155° senza protrusione dell'anta la larghezza del corpo mobile viene sfruttata in modo ottimale.</p> <p>Se la cerniera viene montata sopra il cassetto inferiore, questo può essere collocato completamente in basso. In questo modo anche l'ultimo centimetro viene trasformato in spazio utilizzabile.</p>



Numero di cerniere

Numero di cerniere	Altezza del frontale (mm)	Carico (kg)
2	0 - 750	4-6 kg
3	0 - 1500	6-12 kg
4	0 - 2100	12-17 kg
5	0 - 2500	17-22 kg

Il numero di cerniere dipende dal peso e dall'altezza del frontale.

Per una buona stabilità si consiglia di scegliere la massima distanza possibile tra le cerniere.

Le indicazioni di carico e di altezza si riferiscono a larghezze dei frontali di 600 mm.

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001 e ISO 14001.



The Blum logo, consisting of a stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'blum' in a bold, lowercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.



Look for our
FSC™-certified
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
TD-082/2 IT-AL/02.22